

STENHØJ STENOPAC HED, MSD & ALD

STENHØJ STENOPAC HED/ALD/MSD

Stenopac kan laves i HED, ALD og MSD versioner.

- ±20° C model HED
- ±40° C model ALD
- ±70° C model MSD
- Indbygget for- og efterfilter
- Elektronisk drænstyring

Beskrivelse

Tørring af små og middelstore volumenstrømme kræver en økonomisk løsning. Løsningen kræver en tørrer, der udmærker sig med lave investerings-og driftsomkostninger.

STENOPAC adsorptionstørrer med et lavt dugtrykpunkt på helt ned til -70 grader.

Temperatur afhænger af, om der vælges model HED, MSD eller ALD. Under "Versioner" er ALD-varelisten beskrevet. For mere info omkring HED eller MSD versionen så kontakt os venligst.

Versioner

Stenhøj STENOPAC ALD adsorptionstørrer. 757111 - STENOPAC ALD 5: 0,08 m³/min., 3/8" 757112 - STENOPAC ALD 10: 0,16 m³/min., 3/8" 757113 - STENOPAC ALD 15: 0,25 m³/min., 3/8" 757114 - STENOPAC ALD 25: 0,42 m³/min., 1/2" 757115 - STENOPAC ALD 35: 0,58 m³/min., 1/2" 757116 - STENOPAC ALD 50: 0,83 m³/min., 3/4" 757117 - STENOPAC ALD 80: 1,33 m³/min., 3/4" 757118 - STENOPAC ALD 100:...

Gå til produksiden for at læse mere



SPECIFIKATIONER

| | |
|-------------|--------------------------------|
| Flow | 0,08-1,67 m ³ /min. |
| Tilslutning | 1/2" - 1" |

<https://stenhoj.dk/stenhoj-stenopac-hed-msd-ald>

HOVEDKONTOR

Helge Nielsens Allé 7A
8723 Løsning

76 82 12 22

KONTAKT

salgdk@stenhoj.dk
www.stenhoj.dk


STENHØJ

<https://stenhoj.dk/stenhoj-stenopac-hed-msd-ald>

HOVEDKONTOR

Helge Nielsens Allé 7A
8723 Løsning

 76 82 12 22

KONTAKT

 salgdk@stenhoj.dk
 www.stenhoj.dk



STENHØJ